

DOBÓR I KONFIGURACJA KASET STEROWNICZYCH W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM

Kasety sterownicze GHG 411 8.

Kasety sterownicze GHG 43.


Wymiary (W x S x D in mm)
85 x 85 x 77.5

85 x 125 x 77.5

85 x 165 x 77.5

100 x 156 x 90

100 x 245 x 90



MZ - Miejsce Zabudowy

Atest

PTB 00 ATEX 3117

Oznaczenie wg 94/9/EC:

II 2 G Ex ed ib m IIC T6

GHG 411 81

GHG 411 82

GHG 411 83

GHG 432

GHG 434

DOBÓR PODZESPOŁÓW: prosimy o dobór odpowiednich elementów

DRT

Przycisk

(O, STOP = biały/czerwony)
(1, START = biały/czarny)

DDT

Przycisk podwójny

SGTE

Przycisk grzybkowy awaryjny z blokadą

SGT

Przycisk grzybkowy żółty, bez blokady

SLT

Przycisk z kluczykiem, 2 pozycje stabilne, wymiwalny kluczyk

SLS „I-O-II”

Przycisk z kluczykiem, 3 pozycje stabilne, wymiwalny kluczyk

Zaślepka

KLM

Zaciski 6 x 2 x 4 mm + 1 x PE

SIL

lampka sygnalizacyjna żółta, zielona, czerwona, biała

MZ - MIEJSCE ZABUDOWY



MZ	2NC	2ND	1NC/1ND
4			
3			
2			
1			

MZ	2NC	2ND	1NC/1ND
4			
3			
2			
1			

MZ	2NC	2ND	1NC/1ND
4			
3			
2			
1			

MZ	2NC	2ND	1NC/1ND
4			
3			
2			
1			

MZ	2NC	2ND	1NC/1ND
4			
3			
2			
1			

MZ	2ND
4	
3	
2	
1	

MZ	2-bieg.*
4	
3	
2	
1	

MZ	
4	
3	
2	
1	

MZ	20-250 V AC/DC
4	
3	
2	
1	

DOBÓR PODZESPOŁÓW:

SCT 6

Łącznik sterowniczy 2 pozycje stabilne „I-O”



MZ	1ND/1NC
4	
3	
2	
1	


SCT 5

Łącznik sterowniczy 3 pozycje stabilne, HAND - OFF-AUTO




MZ	2ND
4	
3	
2	
1	

* Program łączeniowy



AKCESORIA: instalacja od dołu

Dławik kablowy



M20 = 5-13 mm
M25 = 8-17 mm

MZ	M20	M25
4		
3		
2		
1		

Zaślepka do dławika



M20 z zaślepką
M25 z zaślepką

MZ	M20	M25
4		
3		
2		
1		

Zaślepka do wejścia kablowego



M20
M25

MZ	M20	M25
4		
3		
2		
1		

ETYKIETA

maksymalnie 13 znaków

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KLIENT

Firma
Osoba do kontaktu
Ulica
Kod pocztowy Miasto
Telefon
E-mail

UWAGA !

Arkusze nie wyczerpuje dostępnych konfiguracji. Dodatkowe, niestandardowe, rozwiązania dostępne na zapytanie. (marketing@amatech.eu).

Zapraszamy również do zapoznania się z konfiguracją kaset w naszym katalogu.